

Garant**Punta da centro per CN in HSS-E 120° N, non rivestito, Ø DC h6: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	112103 12
GTIN	4045197959447
Classe articolo	11A

Descrizione**Esecuzione:**

≥ Ø 6 mm con **piano di trascinamento a norma DIN 1835-B.**

Esatta affilatura dei taglienti al centro con sottile tagliente trasversale, quindi semplicità di foratura ed esecuzione precisa del foro di centraggio. Estremamente stabile grazie alle scanalature corte.

Uso:

Con angolo di affilatura di 120° per l'intervento dei taglienti principali della punta elicoidale successiva.

Nota:

Usare il numero di giri per il Ø di foratura effettivo (non per il Ø esterno della punta).

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	12 mm
Tolleranza codolo	h6
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,07 mm/gir,
Ø Nominale D _c	12 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli L _c	30 mm
Lunghezza complessiva L	102 mm
Codolo	DIN 1835 B con h6
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS E

Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h6
Angolo di affilatura	120 grado
Numero taglienti Z	2
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta da centro

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	8 m/min	M
CuZn	idoneo	80 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		