


Garant**Svasatore conico 75°, non rivestito, Ø Esterno Dc: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150425 8
GTIN	4045197959515
Classe articolo	11M

Descrizione**Esecuzione:**

Le scanalature sono rettificate dal pieno. Cono di svasatura e contorno sono rettificati e spogliati. In questo modo anche in svasature profonde si ottiene un **taglio facile senza vibrazioni** come nella sbavatura o svasatura normale.

Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ²	0,09 mm/gir,
Numero taglienti Z	3
Ø Esterno	8 mm
Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Ø Minimo svasatore per fori a partire da	2 mm
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	75 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	27 m/min	P
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		