

**Garant**
**Svasatore conico 75°, non rivestito, Ø Esterno Dc: 20mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150425 20
GTIN	4045197959539
Classe articolo	11M

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Le scanalature sono rettificate dal pieno. Cono di svasatura e contorno sono rettificati e spogliati. In questo modo anche in svasature profonde si ottiene un **taglio facile senza vibrazioni** come nella sbavatura o svasatura normale.

**Descrizione tecnica**

Ø Minimo svasatore per fori a partire da	3,5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/gir,
Lunghezza complessiva L	63 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Esterno	20 mm
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	75 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	27 m/min	P
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		