

Garant**Lama di troncatura eco, neutro, Altezza tagliente h₅ / Larghezza gola w: 19/2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273866 19/2
GTIN	4045197959799
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

Con lubrorefrigerazione eco diretta dei taglienti e di quella aggiuntiva della superficie di spoglia.

Uso:

Per scanalature profonde e per troncatura di diametri grandi.

Per:

Supporto n. art. 274093 o portautensili VDI n. art. 319132 – 319133.

Ricambi:

Tappo a vite n. art. 279828 1.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 – 273670. Set composto da 2 lame con una sede degli inserti ciascuna.

Descrizione tecnica

Altezza tagliente h ₅	19 mm
Altezza h ₁	15,7 mm
Larghezza gola w	2 mm
Per Ø pezzo max.	40 mm

Serie	Eco
Lunghezza complessiva L	96 mm
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura