

Coppia di correnti LNS 110×50, Lunghezza dei correnti: 2700 mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	991341 2700
GTIN	4058255037414
Classe articolo	96P

Descrizione**Esecuzione:**

Profilati scatolati, lavorati a freddo con staffe saldate. Ogni staffa ha 5 ganci robusti per una distribuzione ottimale del peso sulle spalle dello scaffale. Carico ripiano fino a 3250 kg per coppia di montanti.

Fornitura:

2 montanti per inserimento in telai, inclusi cad. 2 perni di sicurezza.

Verniciatura:

Simile a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

Nota:

Nuovi correnti con profondità 50 mm abbinabili solo a coppia con vecchi montanti con profondità 40 mm.

Altezza montante: 110 mm

Portata per coppia di montanti: 2580 kg

Descrizione tecnica

Tipo di montante	LNS 110×50
Portata per coppia di montanti	2580 kg
Lunghezza dei montanti	2700 mm
Campo d'impiego	Scaffale per pallet
Altezza montante	110 mm
Tipo di prodotto	Montante

