

**Garant****Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, Ø DC h8 (mm oppure pollici): 13/32**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 114150 13/32  |
| GTIN            | 4045197364456 |
| Classe articolo | 11B           |

## Descrizione

### Esecuzione:

Profilo rettificato: punta elicoidale con elevata precisione di concentricità, nonché affilatura precisa dei taglienti.

Vaporizzate a partire da Ø 2,4 mm.

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 4 mm.

### Raccomandazioni:

#### Profondità di foratura massima:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

#### Nota:

Dim. 16 – 20 punte con Ø codolo 16 mm.

## Descrizione tecnica

|  |             |
|--|-------------|
| Numero taglienti Z                               | 2           |
| Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$         | 87 mm       |
| Ø Nominale in pollici corrisponde a              | 10,32 mm    |
| Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,1 mm/gir, |
| Tolleranza Ø nominale                            | h8          |
| Ø Codolo $D_s$                                   | 10,32 mm    |
| Lunghezza complessiva L                          | 133 mm      |
| Norma  | DIN 338     |
| Profondità di foratura massima consigliata $L_2$ | 71,5 mm     |
| Angolo di affilatura                             | 118 grado   |



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Codolo                   | codolo cilindrico |
| Rivestimento             | non rivestito     |
| Materiale da taglio      | HSS               |
| Modello                  | N                 |
| Passaggio interno per LR | no                |
| Colore collarino         | senza             |
| Tipo di prodotto         | Punta elicoidale  |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche             | limitatamente adatto | 80 m/min       | N          |
| Alluminio (a truciolo corto)     | limitatamente adatta | 45 m/min       | N          |
| Alluminio > 10% Si               | limitatamente adatto | 50 m/min       | N          |
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               | 40 m/min       | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               | 30 m/min       | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               | 25 m/min       | P          |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | limitatamente adatta | 10 m/min       | P          |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | limitatamente adatta | 8 m/min        | P          |
| GG(G)                            | idonea               | 25 m/min       | K          |
| CuZn                             | idonea               | 80 m/min       | N          |
| Olio                             | idonea               |                |            |
| a umido max.                     | idonea               |                |            |