

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: NO.0-80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 NO.0-80
GTIN	4062406000035
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 91 giorni
Quantità minima d'ordine: 25 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNF
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Filetti per pollice: 80
Ø Filettatura: 1,53 mm
Lunghezza complessiva L: 40 mm
Ø Codolo D_s: 2,5 mm
Quadro del codolo □: 2,1 mm
Ø Preforo: 1,25 mm

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	4,59 mm
Numero taglienti Z	2
Quadro del codolo □	2,1 mm
Filetti per pollice	80
Ø Filettatura	1,53 mm
Passo della filettatura	0,318 mm

Norma	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	2
Ø Preforo	1,25 mm
Ø Codolo D _s	2,5 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	0-80 UNF
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare