

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M20X0,35

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130001 M20X0,35
GTIN	4062406001544
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Norma	DIN 376
Passo della filettatura	0,35 mm
Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	12 mm
Profondità filettatura	60 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H

Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	20 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	140 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Ø Preforo	19,65 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M20×0,35
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare