

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M36X0,5**

**Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130001 M36X0,5 |
| GTIN            | 4062406002800  |
| Classe articolo | 10N            |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Norma                                | DIN 376    |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 28 mm      |
| Quadro del codolo □                  | 22 mm      |
| Passo della filettatura              | 0,5 mm     |
| Ø Filettatura                        | 36 mm      |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4          |
| Numero taglienti Z                   | 4          |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1 4H   |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2 6H   |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,05   |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3 6G   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Classe di tolleranza            | ISO 3X 6GX                                  |
| Classe di tolleranza            | 7H  |
| Classe di tolleranza            | 7HX   |
| Classe di tolleranza            | 7G  |
| Classe di tolleranza            | 7GX   |
| Classe di tolleranza            | 6H +0,10                                    |
| Classe di tolleranza            | 6H +0,20                                    |
| Lunghezza complessiva L         | 200 mm                                      |
| Materiale da taglio             | HSS E                                       |
| Profondità filettatura          | 108 mm                                      |
| Ø Preforo                       | 35,5 mm                                     |
| Tipo di filettatura             | MF-LH                                       |
| Misura del filetto              | M36×0,5                                     |
| Rivestimento                    | non rivestito                               |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                    |
| Norma filettatura               | DIN 13                                      |
| Forma dell'imbocco              | B   |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR        | no  |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio             | sinistro                                    |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza                                       |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                          |