

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M42X2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130001 M42X2
GTIN	4062406003265
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: MF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 2 mm

Lunghezza complessiva L: 200 mm

Ø Codolo D_s : 32 mm

Quadro del codolo □: 24 mm

Ø Preforo: 40 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
Profondità filettatura	126 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Filettatura	42 mm
Quadro del codolo □	24 mm

Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	200 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20
Ø Preforo	40 mm
Passo della filettatura	2 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M42×2
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare