



Strettoio a leva rapida in acciaio, Apertura: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	860600 300
GTIN	4008158034430
Classe articolo	83K

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Leva di serraggio con sistema a cremagliera autobloccante. Apertura mediante leva di sbloccaggio. Piattello di pressione orientabile, leva di serraggio termoverniciata. Forza di serraggio massima fino a 8500 N.

Uso:

Per il **serraggio** rapido e facile **con elevata pressione di serraggio**.

Descrizione tecnica

Profondità arco	140 mm
Sezione trasversale della guida	28×11 mm
Peso	2,3 kg
Apertura	300 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

