

**Strettoio a leva rapida in acciaio, Apertura: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860600 500
GTIN	4008158034454
Classe articolo	83K

Descrizione**Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Leva di serraggio con sistema a cremagliera autobloccante. Apertura mediante leva di sbloccaggio. Piattello di pressione orientabile, leva di serraggio termoverniciata. Forza di serraggio massima fino a 8500 N.

Uso:

Per il **serraggio** rapido e facile **con elevata pressione di serraggio**.

Descrizione tecnica

Apertura	500 mm
Profondità arco	120 mm
Sezione trasversale della guida	28×11 mm
Peso	2,6 kg
Tipo di prodotto	Strettoio

