

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M52X1,5**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130001 M52X1,5
GTIN	4062406003739
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: MF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,5 mm

Lunghezza complessiva L: 250 mm

 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 40 mm

Quadro del codolo □: 32 mm

Ø Preforo: 50,5 mm

**Descrizione tecnica**

Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05

Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D <sub>s</sub>	40 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	1,5 mm
Ø Preforo	50,5 mm
Ø Filettatura	52 mm
Profondità filettatura	156 mm
Quadro del codolo □	32 mm
Norma	DIN 376
Numero taglienti Z	4
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M52×1,5
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare