

**Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 784F, 150×2000 mm, Grana: 180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	558513 180
GTIN	2050001948977
Classe articolo	53S

Descrizione**Esecuzione:**

Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 784F in grana ceramica PSG e ossido di alluminio su robusto substrato in poliestere YF (P36 – P80) o substrato in poliestere XF semiflessibile (P120 – P180). Per **un impiego efficiente nei lavori di rettifica complessi** su rettificatrici stazionarie. Lavorazione a freddo mediante materiale abrasivo.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.

Descrizione tecnica

Serie	Cubitron™ II 784F
Materiale abrasivo	Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Larghezza nastro di tela abrasiva	150 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva	2000 mm
Attributo del nome del prodotto	150×2000 mm
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto	35-40 m/s	
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	32-38 m/s	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	20-25 m/s	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	32-38 m/s	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	25-30 m/s	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	20-25 m/s	H
INOX	idoneo	18-30 m/s	
Ti	limitatamente adatto	10-20 m/s	
GG(G)	idoneo	30-45 m/s	K
CuZn	limitatamente adatto	35-45 m/s	N
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		