

**Garant**

**Brocciatore per profili per inserti per taglio quadri Ø DS 32 mm, A partire da quadro: 27mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290334 27
GTIN	4045197965462
Classe articolo	29K

**Descrizione**
**Nota:**

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

**Descrizione tecnica**

Ø di preforatura minimo $D_{min}$	27 mm
Lunghezza utile $L_1$	100 mm
Vite	290399 3
Spostamento centrale $L_3$	14,5 mm
Per attacco quadro	27 - 37 mm
Ø Gambo	32 mm
Ø Cartuccia $D_1$	25 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo $L_s$	100 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

