

**Garant**

**Brocciatore per profili per inserti per taglio quadri Ø DS 25 mm, A partire da quadro: 8mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290332 8
GTIN	4045197965356
Classe articolo	29K

**Descrizione**
**Nota:**

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

**Descrizione tecnica**

Spostamento centrale $L_3$	4 mm
Ø di preforatura minimo $D_{min}$	8 mm
Vite	290399 1
Lunghezza utile $L_1$	30 mm
Per attacco quadro	8 - 10 mm
Ø Gambo	25 mm
Ø Cartuccia $D_1$	8 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo $L_s$	90 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

