

**Strettoio a leva rapida in acciaio, Apertura: 120mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860600 120
GTIN	4008158034324
Classe articolo	83K

**Descrizione****Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Leva di serraggio con sistema a cremagliera autobloccante. Apertura mediante leva di sbloccaggio. Piattello di pressione orientabile, leva di serraggio termoverniciata. Forza di serraggio massima fino a 8500 N.

**Uso:**

Per il **serraggio** rapido e facile **con elevata pressione di serraggio**.

**Descrizione tecnica**

Peso	0,5 kg
Sezione trasversale della guida	15×6 mm
Profondità arco	60 mm
Apertura	120 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

