

**Strettoio a leva rapida in acciaio, Apertura: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860650 300
GTIN	4045197494443
Classe articolo	82C

Descrizione**Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Leva di serraggio con sistema a cremagliera autobloccante. Apertura mediante leva di sbloccaggio. Piattello di pressione orientabile, leva di serraggio termovernicciata.

Uso:

Per il **serraggio** rapido e facile **con elevata pressione di serraggio**.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale della guida	25×12 mm
Apertura	300 mm
Profondità arco	140 mm
Peso	2,31 kg
Tipo di prodotto	Strettoio

