

**Tronchese compatto CoBolt®, Lunghezza complessiva: 160mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 731750 160 |
| GTIN | 4003773082668 |
| Classe articolo | 73F |

Descrizione**Esecuzione:**

Elevato rendimento di taglio grazie alla speciale trasmissione a leva con sforzo relativamente basso. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC).

Tronchese bonderizzato nero, manici rivestiti in plastica.

Uso:

Per fili con resistenza alla trazione fino a 2000 N/mm².

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Per filo di acciaio dolce fino a Ø | 5,3 mm |
| Per filo di acciaio semiduro fino a Ø | 4,4 mm |
| Per filo armonico fino a Ø | 3 mm |
| Lunghezza complessiva | 160 mm |
| Denominazione originale prodotto | CoBolt® |
| Tagliente | temprate |
| Impugnatura | rivestiti in plastica |
| Materiale | Acciaio elettrico al cromo-vanadio |
| Superficie | bonderizzati neri |
| Con molla | no |

Tipo di prodotto

Pinza tagliente