

**Garant****Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: H1230****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	540200 H1230
GTIN	4045197967329
Classe articolo	51D

**Descrizione****Esecuzione:**

Ø codolo 6 mm.

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.

**Uso:**

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Ø gambo: 6 mm

Descrizione della forma: a fiamma

Ø testa: 12 mm

Lunghezza della testina  $L_1$ : 30 mm

Lunghezza complessiva: 70 mm

Ø gambo: 6 mm

**Descrizione tecnica**

Ø testa	12 mm
Grado di finezza della dentatura	medio
Descrizione della forma	a fiamma
Forma	H1230
Lunghezza complessiva	70 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Tipo di dentatura	a denti alterni
Sigla della dentatura	Z7
Ø gambo	6 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa