



Morsa a 5 assi TeleCentric, Modello: 70M



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361255 70M
GTIN	4250364403047
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

- Ideale per l'impiego su centri di lavorazione a 5 assi.
- Possibilità di serraggio convenzionale e non.
- Mandrino telescopico, ingombro profilo moduli invariato.
- Concentricità, facile programmazione senza spostamento del punto zero.
- Accessibilità del pezzo indipendente dall'apertura.
- Forma simmetrica = il pezzo rimane al centro e parallelo. Il sovrametallo del materiale viene distribuito simmetricamente.
- Sostituzione delle ganasce senza utensili grazie alla chiusura rapida entro 10 secondi / coppia di ganasce.
- Forza di serraggio costante grazie al mandrino telescopico a bassa manutenzione.
- Fori d'attacco 25H6 M10 di serie per sistema di fissaggio sul punto zero, interasse 200.
- Anello graduato integrato per la regolazione fine della posizione centrale.
- Forza di serraggio 30 kN con 45 Nm lineari.

Fornitura:

Manovella, guida rapida.

Accessori speciali:

Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 120, bussola esagonale n. art. 643330 Dim. 14, ganasce riportate n. art. 361258 – 361264, staffe di fissaggio n. art. 360750 Dim. 125/160, set per allineamento e fissaggio n. art. 360530, perno di serraggio n. art. 360025 Dim. 25M10 oppure 25M10/138. Ganasce riportate n. art. 361258 – 361260, staffe di fissaggio n. art. 360750 Dim.

125/160, set per allineamento e fissaggio n. art. 360530, codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 25M10 oppure 25M/138.

Descrizione tecnica

Altezza corpo base c	168,9 mm
Forza di serraggio fino a max.	30 kN
Peso	19,5 kg
Codice a colori per accessori adatti	TeleCentric
Dimensione apertura	14 mm
Campo di serraggio S1	49 - 150 mm
Campo di serraggio S2	99 - 200 mm
Coppia massima	45 Nm
Larghezza B	94 mm
Altezza h	27,1 mm
Lunghezza L	351 mm
Larghezza scanalatura n H7	20 mm
Serie	TeleCentric
Esecuzione	Sistema di fissaggio modulare
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 25M10/138	360025 25M10/138
Ganascia riportataprisma Modello P	361264 P
Set per allineamento e fissaggio Tavola di misura con scanalature a T 14 mm	360530 14
Set per allineamento e fissaggio Tavola di misura con scanalature a T 16 mm	360530 16
	360530 22

Set per allineamento e fissaggio Tavola di misura con scanalature a T 22 mm

Set per allineamento e fissaggio Tavola di misura con scanalature a T 12 mm

360530 12

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 120 Nm

656050 120

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 25M10

360025 25M10

Ganascia riportata presa Modello 70

361258 70

Set di staffe di serraggio 2 pezzi Per larghezza ganasce 125/160 mm

360750 125/160

Set per allineamento e fissaggio Tavola di misura con scanalature a T 18 mm

360530 18

Ganascia riportata liscia Modello 70

361260 70

Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga Esagono 14 mm

643329 14