

**Disco per troncatura PREMIUM*** EXTRA SOTTILE, Ø Disco: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563406 125
GTIN	9003172442884
Classe articolo	53T

Descrizione**Esecuzione:**

Modello speciale per la troncatura di **metalli non ferrosi come alluminio, ottone, bronzo, ecc.**

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima v_c di 80 m/s.

Specifica:

A60N-BFP.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

Descrizione tecnica

Descrizione della forma	diritto
Larghezza disco	1 mm
Specifica	A60N-BFP
Ø Disco	125 mm

Ø Foro	22,23 mm
Per spessori materiale	3 - 5 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Metalli non ferrosi
Ottimizzato per il materiale	Alluminio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
CuZn	idoneo		
a secco	idoneo		