



Disco abrasivo lamellare V4 Purple Power, (CER), platorello in lamiera di acciaio, obliquo per acciaio e INOX, Ø 125 mm, Grana: 36



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	565450 36
GTIN	4027497009329
Classe articolo	53L

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo con lamelle di tela, **notevole tenuta del rivestimento** e robusto platorello in lamiera di acciaio per una pressione di contatto elevata. Grana ceramica autoaffilante (CER) su substrato in poliesteri per la **massima capacità di asportazione** e la massima resistenza.

Uso:

Per uso su superfici e bordi duri e ruvidi.

Norma:

Auf Roboteranlagen oder leistungsstarken Maschinen (>1700 Watt).

Velocità periferica max.: 80 m/s

Descrizione della forma: inclinato

Ø foro: 22,23 mm

Descrizione tecnica

Ø Disco	125 mm
Ø Foro	22,23 mm

Grana	36
Descrizione della forma	inclinato
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	Ceramica
Ottimizzato per il materiale	acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		