

Punta HPC in HMI Diabolo Weldon di GARANT DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 11mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 122642 11 |
| GTIN | 4045197972088 |
| Classe articolo | 11E |

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto e affilatura speciale – tagliente trasversale con **elevata precisione di centraggio**. Grazie ai **taglienti principali convessi** e a un **arrotondamento degli spigoli**, la punta presenta un'elevata stabilità e resistenza assiale. **Speciale rivestimento multi-nanostrato** per foratura su acciai temprati.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza complessiva L | 118 mm |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L_c | 71 mm |
| Ø Nominale D_c | 11 mm |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Tolleranza Ø nominale | h7 |
| Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,11 mm/gir, |
| Norma | DIN 6537 |
| Ø Codolo D_s | 12 mm |
| Profondità di foratura massima consigliata L_2 | 54,5 mm |
| Serie | Diabolo |
| Rivestimento | TiAlN |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Materiale da taglio | HMI |
| Esecuzione | 6×D |
| Modello | H |
| Angolo di affilatura | 140 grado |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Semi-standard | sì |
| Colore collarino | rosso |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | limitatamente adatto | 90 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | limitatamente adatto | 80 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 70 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idoneo | 65 m/min | P |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | 55 m/min | P |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | 28 m/min | H |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | 16 m/min | H |
| Acciaio < 65 HRC | idoneo | 14 m/min | H |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | 10 m/min | H |
| TOOLOX 33 | limitatamente adatta | 30 m/min | H |
| TOOLOX 44 | limitatamente adatta | 28 m/min | H |
| HARDOX 500 < 1600 N/mm ² | limitatamente adatta | 28 m/min | H |
| GG(G) | idoneo | 70 m/min | K |
| Uni | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |

a secco

idoneo