

Ansell**Paio di guanti HyFlex® 11-528, Misure guanti: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094487 11
GTIN	10076490448599
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

HyFlex® 11-528. Guanto antitaglio leggero e ipoallergenico con filo INTERCEPT™ con **tecnologia a filo continuo a 18 maglie** per una buona destrezza e una buona presa quando si afferrano componenti piccoli e anche leggermente oleosi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	11
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti

Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
EN 388	3X32B
Materiale supporto	INTERCEPT™
Rivestimento	Nitril
Materiale	Nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / blu
Peso	26,4 g
Lunghezza	230 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio