

HOLEX**Ruota abrasiva M14 Tessuto ondulato, Ø 100×50 mm, Confronto granulometrico: 180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566375 180
GTIN	4045197973115
Classe articolo	52M

Descrizione**Esecuzione:**

Tela abrasiva ripiegata sinusoidale con corindone normalizzato (A) incorporato senza bordi tagliati.

Uso:

Per **opacizzazione pulita** e **lucidatura**.

Descrizione tecnica

Velocità consigliata	2800 min ⁻¹
Numero massimo giri	6000 min ⁻¹
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Filettatura	M14
Attributo del nome del prodotto	Ø 100×50 mm

Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	30 m/s
Tipo di prodotto	Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		