

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M13X1,75****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130010 M13X1,75 |
| GTIN | 4062406011772 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------|------------|
| Ø Filettatura | 13 mm |
| Profondità filettatura | 32,5 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 1 4H |
| Classe di tolleranza | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,05 |
| Classe di tolleranza | 6H +0,20 |
| Classe di tolleranza | ISO 3 6G |
| Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza | 7H |
| Classe di tolleranza | 7HX |
| Classe di tolleranza | 7G |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Classe di tolleranza | 7GX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,10 |
| Passo della filettatura | 1,75 mm |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Norma | DIN 376 |
| Quadro del codolo □ | 9 mm |
| Lunghezza complessiva L | 110 mm |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Ø Codolo D _s | 11 mm |
| Ø Preforo | 11,25 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Tipo di filettatura | M |
| Misura del filetto | M13×1,75 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |