



Micrometro, Campo di misura: 25-50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420542 25-50
GTIN	4250099600216
Classe articolo	46P

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Stelo temprato e rettificato.

Precisione superiore a DIN 863 Bloccaggio mediante bloccaggio di sicurezza. Con frizione ad alta sensibilità e guancialini isolanti. Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Uso:

Grazie alla lettura diretta di 5 µm, adatto in particolare per il controllo qualità.

Descrizione tecnica

Ø Stelo	8 mm
Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Risoluzione	0,005 mm
Limite di errore	1,5 µm
Ø Tamburo graduato	25 mm
Esecuzione stelo	temprato, rettificato
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Taratura	B1
Norma	Norma interna
Frizione sensitiva	sì

Prolunga del blocchetto	sì
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 100 mm	022000 100