

Hartig

Micrometro con piattelli di misura \varnothing 25mm, Campo di misura: 50-75mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	422990 50-75
GTIN	4250099616378
Classe articolo	46P

Descrizione**Esecuzione:**

Piattelli di misura in acciaio temprato in esecuzione piana **senza ispessimento**. Stelo temprato e rettificato. Precisione superiore a **DIN 863**. Bloccaggio con dispositivo di serraggio. Con frizione e guancialini isolanti. Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Uso:

Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,6.

Descrizione tecnica

Lettura	0,01 mm
Scala tamburo graduato	1/100 mm
Fissaggio	mediante dispositivo di bloccaggio
Esecuzione elementi di comando	Prolunga del blocchetto
Esecuzione stelo	temprato, rettificato
\varnothing Stelo	8 mm
Intervallo di misurazione	50 - 75 mm
Esecuzione elementi di lettura	inciso, nero
Taratura	B1
\varnothing Tamburo graduato	24 mm

Limite di errore	5 μm
Norma	Norma interna
Frizione sensitiva	sì
Piattello di misura	sì
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 100 mm	022000 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 50 mm	421100 50
---	-----------