


Hartig

Micrometro con piattelli di misura Ø 25mm, Campo di misura: 75-100mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	422990 75-100
GTIN	4250099616385
Classe articolo	46P

Descrizione**Esecuzione:**

Piattelli di misura in acciaio temprato in esecuzione piana **senza ispessimento**. Stelo temprato e rettificato. Precisione superiore a **DIN 863**. Bloccaggio con dispositivo di serraggio. Con frizione e guancialini isolanti. Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Uso:

Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,6.

Descrizione tecnica

Esecuzione elementi di comando	Prolunga del blocchetto
Lettura	0,01 mm
Taratura	B1
Scala tamburo graduato	1/100 mm
Esecuzione stelo	temprato, rettificato
Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Ø Tamburo graduato	24 mm
Ø Stelo	8 mm
Esecuzione elementi di lettura	inciso, nero
Fissaggio	mediante dispositivo di bloccaggio

Limite di errore	5 μm
Norma	Norma interna
Frizione sensitiva	sì
Piattello di misura	sì
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 100 mm	022000 100
Certificato DAkkS Micrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 75 mm	421100 75
----------------------------------------------------	-----------