

Hartig**Micrometro con piattelli di misura Ø 30 mm, Campo di misura: 125-150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	422992 125-150
GTIN	4250099616552
Classe articolo	46P

Descrizione**Esecuzione:**

Piattelli di misura in acciaio temprato in esecuzione piana **senza ispessimento**. Stelo temprato e rettificato. Precisione superiore a **DIN 863**. Bloccaggio con dispositivo di serraggio. Con frizione e guancialini isolanti. Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Uso:

Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,6.

Descrizione tecnica

Taratura	B1
Fissaggio	mediante dispositivo di bloccaggio
Esecuzione stelo	temprato, rettificato
Scala tamburo graduato	1/100 mm
Ø Tamburo graduato	24 mm
Esecuzione elementi di lettura	inciso, nero
Esecuzione elementi di comando	Prolunga del blocchetto
Intervallo di misurazione	125 - 150 mm
Lettura	0,01 mm
Ø Stelo	8 mm

Limite di errore	6 μm
Norma	Norma interna
Frizione sensitiva	sì
Piattello di misura	sì
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 200 mm	022010 200
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 200 mm	022000 200