



Trapano avvitatori a batteria, Modello: M12FDD2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070210 M12FDD2
GTIN	
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE – Potente trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con **controllo monocella** e **indicazione dello stato di carica**. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per garantire una lunga durata. **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC** con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.

- **Motore senza spazzole POWERSTATE™ per più potenza con maggiore compattezza (lunghezza 168 mm).**
- **Elettronica REDLINK PLUS™ per una gestione intelligente della potenza e protezione contro i sovraccarichi.**
- **Regolazione di coppia elettronica in 16 posizioni più gradino di foratura.**

Vantaggi:

Elettronica REDLINK PLUS™.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie, clip da cintura, custodia HD.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Peso	1,2 kg
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	35 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Utilizzo tipico	Strong
Capacità batteria	2 Ah
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Numero massimo giri 2 velocità	1700 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min ⁻¹
Coppia massima duro	37 Nm
Imballaggio	Valigetta (HD=Heavy Duty)
Denominazione originale prodotto	M12FDD-202X
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Tensione batteria	12 V
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Met.
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/070210-M12FDD2>