



Levigatrici diritte Batteria, Modello: 71230262



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077262 71230262
GTIN	
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

- **Potente levigatrice diritta a batteria a prova di polvere.**
- **Motore EC senza spazzole, esente da manutenzione, dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.**
- **Ideale per qualsiasi utilizzo. Velocità ottimali, adatte a molti tipi di materiali abrasivi grazie alla preselezione elettronica in continuo del numero di giri.**
- **Massimo avanzamento dei lavori grazie alle batterie agli ioni di litio FEIN HighPower. Celle con elevata capacità di corrente, erogazione di corrente di lunga durata e intensità del 75% maggiore rispetto alle normali batterie agli ioni di litio.**
- **Elevata silenziosità e lavorazione con vibrazioni minime grazie al motore separato con alloggiamento disaccoppiato e 4 ammortizzatori di vibrazioni supplementari.**
- **Ampia protezione dell'utilizzatore: Avvio dolce, protezione contro il riavvio e protezione elettronica contro i sovraccarichi.**
- **Elettronica del motore esterna separata con protezione antipolvere.**

Collo del mandrino lungo. Il collo lungo e sottile permette alla levigatrice di penetrare in profondità nei pezzi (ad es. per levigare l'interno dei tubi).

Norma:

- **Motore EC senza spazzole esente da manutenzione dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.**

- **Massimo avanzamento dei lavori grazie alle batterie agli ioni di litio FEIN HighPower. Celle con elevata capacità di corrente, erogazione di corrente di lunga durata e intensità del 75% maggiore rispetto alle normali batterie agli ioni di litio.**
- **Elevata silenziosità e lavorazione con vibrazioni minime grazie al motore separato con alloggiamento disaccoppiato e 4 ammortizzatori di vibrazioni supplementari.**
- **Ampia protezione dell'utilizzatore: Avvio dolce, protezione contro il riavvio e protezione elettronica contro i sovraccarichi.**
- **Elettronica del motore esterna separata con protezione antipolvere.**

Fornitura:

Inclusi pinza di serraggio Ø 6 mm, cad. 1× chiave fissa a forchetta rispettivamente con apertura 13 e 17 e valigetta di trasporto. **Senza batteria e caricabatterie.** Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073834 – 073845.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073834 e successivi.

Le levigatrici diritte sono omologate per l'uso di frese rotative fino a un Ø di 12 mm.

Descrizione tecnica

Ø Massimo pinze di serraggio	8 mm
Tensione batteria	18 V
Peso	1,6 kg
Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Denominazione originale prodotto	AGSZ 18-280 LBL Select
Campo del numero di giri	9000 - 28000 min ⁻¹
Struttura del motore	Senza spazzole
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	0
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

Accessori

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE12 V	073837 FE12
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073837 FE18
Pinza di serraggio per levigatrici diritte Ø Pinze di serraggio 8 mm	077268 8
Pinza di serraggio per levigatrici diritte Ø Pinze di serraggio 6 mm	077268 6