

Garant**VCGT 050102, Tipo: HU7315-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261358 HU7315-1
GTIN	4045197976291
Classe articolo	211

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 600 m/min
Impiego principale	N
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	AF
Tipo	HU7315-1
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Rivestimento	non rivestito

Codice ISO Inserto	VCGT 050102
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura