



WOHX 10T304 destro, W00, Tipo: P25M

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268908 P25M
GTIN	4047109056541
Classe articolo	24T

Descrizione

WOHX 10T304 destro P25M Tipo: P25M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 300 m/min

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 120 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min
Uso secondario	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P

Tipo	P25M
Codice ISO Inserto	WOHX 10T304 R
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W00
Angolo di spoglia superiore	6 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura