



WOHX 05T302 sinistro, W01, Tipo: P25M

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268912 P25M
GTIN	4047109056718
Classe articolo	24T

Descrizione

WOHX 05T302 sinistro P25M Tipo: P25M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 300 m/min

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 120 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Uso secondario	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Tipo	P25M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm

Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	WOHX 05T302 L
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W01
Angolo di spoglia superiore	6 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura