


DOHT 11T304 destro, W60, Tipo: K10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268856 K10
GTIN	4047109064744
Classe articolo	24T

Descrizione

DOHT 11T304 destro K10 Tipo: K10

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 200 m/min

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 300 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 m/min
Impiego principale	K
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	300 - 500 m/min
Uso secondario	N
Tipo	K10
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,

Codice ISO Inserto	DOHT 11T304 R
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Attributo del nome del prodotto	W60
Angolo di spoglia superiore	12 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura