

 KOMET

**DOHT 070202 neutro, W79, Tipo: P25M**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268859 P25M
GTIN	4047109073579
Classe articolo	24T

**Descrizione**

DOHT 070202 neutro P25M Tipo: P25M

Avanzamento f: 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 300 m/min

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 100 - 180 m/min

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 300 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,

Tipo	P25M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	100 - 180 m/min
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DOHT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Attributo del nome del prodotto	W79
Angolo di spoglia superiore	12 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura