


**WOHX 10T304 sinistro, W00, Tipo: P25M**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268921 P25M
GTIN	4047109056480
Classe articolo	24T

**Descrizione**

WOHX 10T304 sinistro P25M Tipo: P25M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 300 m/min

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 120 - 180 m/min

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 300 m/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Uso secondario	M
Tipo	P25M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	WOHX 10T304 L
Attributo del nome del prodotto	W00
Angolo di spoglia superiore	6 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura