



WOHX 02T001 destro, W00, Tipo: P40

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268894 P40
GTIN	4047109055339
Classe articolo	24T

Descrizione

WOHX 02T001 destro P40 Tipo: P40

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,2 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 220 m/min

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 80 - 160 m/min

Descrizione tecnica

Uso secondario	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 220 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	80 - 160 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,2 mm
Raggio di curvatura	0,1 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,

Tipo	P40
Codice ISO Inserto	WOHX 02T001 R
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W00
Angolo di spoglia superiore	12 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura