



Inserto per tornitura WOHX 080402, a destra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268902 BK6425
GTIN	4047109224179
Classe articolo	24T

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Tipo	BK6425
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Rompi-trucioli	G12
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego secondario	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min

Scheda tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	WOHX 080402 R
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W01
Angolo di spoglia superiore	12 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura