



**WOHX 060302 destro, W00, Tipo: BK6425**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268897 BK6425
GTIN	4047109225664
Classe articolo	24T

**Descrizione**

WOHX 060302 destro BK6425 Tipo: BK6425

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 300 m/min

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 120 - 180 m/min

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Uso secondario	M
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	BK6425
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 300 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Insetto	WOHX 060302 R
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W00
Angolo di spoglia superiore	6 grado
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura