

 KOMET**WOHX 080402 destro, W01, Tipo: P25M****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268902 P25M
GTIN	4047109057326
Classe articolo	24T

**Descrizione**

WOHX 080402 destro P25M Tipo: P25M

Rompitrucoli: G12

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 300 m/minVelocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 120 - 180 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 300 m/min
Impiego secondario	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,2 mm

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	P25M
Rompitrucioli	G12
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	WOHX 080402 R
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W01
Angolo di spoglia superiore	12 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura