



**WOHX 060302 destro, W00, Tipo: K10**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268897 K10
GTIN	4047109055926
Classe articolo	24T

**Descrizione**

WOHX 060302 destro K10 Tipo: K10

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 200 m/min

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 300 - 500 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Uso secondario	N
Tipo	K10
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	300 - 500 m/min
Impiego principale	K
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	200 m/min

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOHX 060302 R
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W00
Angolo di spoglia superiore	6 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura