


TOHX 090202 destro, W30, Tipo: K10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268874 K10
GTIN	4047109061866
Classe articolo	24T

Descrizione

TOHX 090202 destro K10 Tipo: K10

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 200 m/min

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 300 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 m/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	K
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	300 - 500 m/min
Tipo	K10
Condizione di taglio	continuo

Uso secondario	N
Codice ISO Insetto	TOHX 090202 R
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W30
Angolo di spoglia superiore	12 grado
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura