


 KOMET**WOHX 08T302 destro, W00, Tipo: P25M****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268904 P25M
GTIN	4047109072640
Classe articolo	24T

Descrizione

WOHX 08T302 destro P25M Tipo: P25M

Rompitrucioli: G12

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 300 m/minVelocità di taglio v_c applicazione secondaria: 120 - 180 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Tipo	P25M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompitrucioli	G12
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego secondario	M
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	WOHX 08T302 R
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W00
Angolo di spoglia superiore	12 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura