

 KOMET**TOHX 06T102 sinistro, W30, Tipo: BK6425****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268877 BK6425
GTIN	4047109224636
Classe articolo	24T

**Descrizione**

TOHX 06T102 sinistro BK6425 Tipo: BK6425

Rompitrucoli: G06

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 300 m/minVelocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 120 - 180 m/min**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	P

Tipo	BK6425
Rompitrucioli	G06
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 300 m/min
Impiego secondario	M
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	TOHX 06T102 L
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W30
Angolo di spoglia superiore	6 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura