

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M26X0,35****Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130010 M26X0,35 |
| GTIN            | 4062406012748   |
| Classe articolo | 10N             |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Passo della filettatura | 0,35 mm    |
| Ø Codolo D <sub>s</sub> | 18 mm      |
| Ø Filettatura           | 26 mm      |
| Ø Preforo               | 25,65 mm   |
| Materiale da taglio     | HSS E      |
| Profondità filettatura  | 65 mm      |
| Classe di tolleranza    | ISO 1 4H   |
| Classe di tolleranza    | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza    | ISO 2 6H   |
| Classe di tolleranza    | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza    | 6H +0,05   |
| Classe di tolleranza    | 6H +0,20   |
| Classe di tolleranza    | ISO 3 6G   |

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Classe di tolleranza                       | ISO 3X 6GX                                     |
| Classe di tolleranza                       | 7H                                             |
| Classe di tolleranza                       | 7HX                                            |
| Classe di tolleranza                       | 7G                                             |
| Classe di tolleranza                       | 7GX                                            |
| Classe di tolleranza                       | 6H +0,10                                       |
| Numero di scanalature per i trucioli       | 4                                              |
| Norma                                      | DIN 376                                        |
| Quadro del codolo <input type="checkbox"/> | 14,5 mm                                        |
| Lunghezza complessiva L                    | 140 mm                                         |
| Numero taglienti Z                         | 4                                              |
| Tipo di filettatura                        | M                                              |
| Misura del filetto                         | M26×0,35                                       |
| Rivestimento                               | non rivestito                                  |
| Angolo di filetto                          | 60 grado                                       |
| Norma filettatura                          | DIN 13                                         |
| Forma dell'imbocco                         | C                                              |
| Codolo                                     | Codolo cilindrico con h9                       |
| Passaggio interno per LR                   | no                                             |
| Utilizzo per tipo di foro                  | fino a 2×D in caso di foro cieco               |
| Direzione di taglio                        | destro                                         |
| Tipo di utensile di filettatura            | Maschi a macchina<br>per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                           | senza                                          |
| Tipo di prodotto                           | Maschi a filettare                             |