

Garant

Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa appuntita, rastremata, KW, Lunghezza complessiva: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	726255 125
GTIN	4045197976611
Classe articolo	71B

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile lavorata di precisione. Taglienti temprati a induzione (62 – 64 HRC). Superficie in esecuzione antiriflesso, opaca sabbiata con articolazione passante e vite ribassata. Molla doppia intercambiabile per semplicità di utilizzo. Manici rivestiti in **bimateriale** conduttivo. **Indicato per ESD**. Taglienti rettificati di precisione.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili lavorato su CNC per massime tolleranze di precisione.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo di rame fino a Ø	0,1 - 1 mm
Lunghezza tagliente	10 mm
Larghezza della testa	10 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Sfaccettatura	senza testimone
Attributo del nome del prodotto	KW
Tipo di prodotto	Pinza tagliente

