

Garant
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI TPC, non rivestito, Ø h6 DC: 6mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202283 6
GTIN	4045197977229
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Con **spoglia eccentrica rettificata** e **spoglia** supplementare **lucidata** nei vani truciolo per un'**eccellente evacuazione** di alluminio a truciolo lungo.

Con doppio rompitruciolo per una formazione del truciolo eccellente.

Nota:

$a_{e\ max.} = 0,1 \times D$ per la lavorazione TPC.

$h_{max.}$: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	36 mm
Ø Posizione libera D_1	5,7 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Numero denti Z	3
Ø Tagliente D_c	6 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Tolleranza Ø nominale	h6
Forma del codolo	HA
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HA
Spessore centrale del truciolo h_{max} per fresatura TPC in alluminio a truciolo corto	0,027 mm
Angolo dell'elica	45 grado

Lunghezza complessiva L	76 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,2 mm
Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza taglienti L _c	31 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	W
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,1×D
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	TPC
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	adatto	130 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	100 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	85 m/min	N
PMMA acrilico	idoneo	125 m/min	N
PE-HD	adatto	90 m/min	N
PA 66	adatto	100 m/min	N
PEEK	idoneo	80 m/min	N
PF 31	adatto	70 m/min	N
Honeycomb sandwich	limitatamente adatto	100 m/min	N
Cu	adatto	70 m/min	N

CuZn	adatto	90 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		
Servizi			
Rettifica codoli Modello HB		129100 HB	